

© 創通・サンライズ

Illustrated by Koma

RX-79BD-1 DESTINY UNIT 1

E.F.S.F. FIRST PRODUCTION MODEL



HG

UNIVERSALCENTURY



BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

この商品には、ブルーデスティニーの1セットが入っています。

パッケージの写真・イラストは商品とは多少異なりますのでご了承ください。

RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1

E.F.S.F. FIRST PRODUCTION MOBILE SUIT CUSTOM TYPE

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-79BD-1
TOTAL HEIGHT : 18.5m
WEIGHT : 52.8t
TOTAL WEIGHT : 73.0t
GENERATOR OUTPUT : UNKNOWN
MATERIAL : LUNA-TITANIUM ALLOY
SPECIAL EQUIPMENT : EXAM SYSTEM
ARMAMENTS : CHEST VULCAN GUN
ABDOMINAL WIRED CONTROL MISSILE
100mm MACHINEGUN
BEAM SABER
SHIELD



1/144 SCALE

HG
UNIVERSALCENTURY

BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

Scanned by Dalong.net

0150528

**BAN
DAI**

RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1

「ブルーディスティニー1号機」は、ジオン公国のフラナガン機関から、「EXAMシステム」と呼ばれる特殊なMS制御技術とデバイスを携えて地球連邦に亡命したクルスト・モーゼス博士が開発を主導したMSである。当初はRGM-79(G)陸戦型ジムをベースとして開発されていたが、駆体が「EXAMシステム」の要求値に適合しなかったため、既にシステムを組み込んだ頭部を残し、それ以外はRX-79(G)陸戦型ガンダムをベースとして全面的に改修されることとなった。ジェネレーター出力の向上やマグネット・コーティングの採用などにより運動性も改善されているほか、武装面においても、胸部機関砲やミサイルを増設するなど、原機である陸

戦型ガンダムを大幅に上回っている。試験運用において暴走を繰り返し、テストパイロットを再起不能とした。作戦終了後も友軍を敵と誤認したまま交戦するという、最悪の事故を引き起こし、その際に居合わせた「モルモット部隊」こと第11独立機械化混成部隊所属のユウ・カジマ少尉の活躍でようやく沈黙した。後にEXAMシステムにリミッターを施した上でユウ・カジマの乗機とされた。ちなみに、BD-1が蒼く塗装されていたことから、この後ユウ・カジマはまれに「蒼い稲妻」と称されることとなった。また、機体そのものには「蒼い死神」という異名が冠されたようだ。

EXAM(エグザム)システム

頭部に内蔵されているMS用のOS(オペレーティングシステム)。ソフトウェアとハードウェアの両方がクルスト・モーゼス博士独自のノウハウによって構築、調整されているため、余人がコピーや複製を作るのは不可能だと言われている。

100mmマシンガン

連邦軍のMSの標準的な装備。小型であるため扱いやすく、特に地上に配備された部隊に多く支給されている。

胸部バルカン

RX-78では頭部に内蔵されていた60mm口径の実体弾を射出する機関砲。

腹部有線ミサイル

腹部の両サイドに2門装備されている有線コントロール式ミサイル。ミノフスキー粒子濃度が高い領域でも短距離であれば、標的を確実に撃破できる。




ランドセル

いわゆるバックパックのこと。BD-1は陸戦型の機体をベースに開発されたため、基本的に重力下(地上)用仕様機として運用されていたが、スペック的にはランドセルの換装によって空間戦闘にも対応可能であった。

シールド

腕部のマウントラッチに装着される防御用装備だが、可動ジョイントでポジションを変えて近接戦闘用にも使用できる。

脚部サーベルハンガー



バーニア

地上での機動性を向上させる補助装備。ホバー走行に匹敵する速度での加速が可能。

ビーム・サーベル

連邦製MSの一般的な兵装。ビームライフルよりもエネルギー消費が少なく、近接戦闘および白兵戦時に威力を発揮する。ベース機が陸戦型であったため脚部に装備されている。

Scanned by Dalong.net

SPEC

型式番号: RX-79BD-1

全高: 18.5m

本体重量: 52.8t

全備重量: 73.0t

ジェネレーター出力: 不明

装甲材質: ルナ・チタニウム合金

特殊装備: EXAMシステム

武装: 胸部バルカン砲

腹部有線ミサイル

100mmマシンガン

ビーム・サーベル

シールド



RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機

Scanned by Dalong.net

ブルーディスティニー1号機は、コンシューマーゲーム「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」シリーズなどに登場するカスタムタイプMSである。地球連邦軍のMS運用試験小隊、通称「モルモット隊」に配属されたユウ・カジマ少尉は、シミュレーターでアムロ・レイのガンダムを下すほどの腕前を持つ、部隊内でも屈指のエースパイロットであった。U.C.0079年11月29日。とある作戦の途上、モルモット部隊は蒼い塗装を施されたMSに襲撃された。それは友軍機であるはずのジムであった。その機体こそ、暴走するRX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機（以下、BD-1）だった。異常とも言える程の機動性と攻撃能力を持つBD-1は、すでにパイロットの制御を離れており、EXAMシステムの暴走により、友軍機を敵機と認識していたのだ。ゴーグルを妖しく赤に染めたBD-1は、友軍のジムを機械のような正確さで次々と打ち倒していく。「……!!」果たしてユウはBD-1を撃破することが出来るか!?



●写真はイメージです。

ブルーディスティニー開発相関図 -MS HISTORY-

「陸戦型ガンダム」の性能を受け継ぎ、宇宙仕様へと進化する「ブルーディスティニー」!



No.079
「陸戦型ガンダム」HG
価格1,575円(税5%)

陸戦型ガンダムは、先行試作された機体のうちのひとつで、純正品のストックが充分ではなかった。そのため、他の機体の部品を使って応急処置を施すことが多く、カスタムタイプが数多く誕生した。



「ブルーディスティニー1号機」
ブルーディスティニー1号機は、ジオン公国のフラナガン機関から地球連邦に亡命したクルスト・モーゼ博士が開発を主導した最初のMSである。

No.077
「ブルーディスティニー2号機」HG
価格1,575円(税5%)

ブルーディスティニー2号機は、1号機からの仕様変更を受け宇宙仕様となった改良型であり、ヘッドユニットごと陸戦型ガンダムのものが使用されている。





※価格はメーカー希望小売価格です。

ACTION

アクションポーズ

DETAIL

各部ディテール



REAR VIEW

リアビュー



※写真はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

MARKING

(㊦、㊧はマーキングシールの記号です。)

マーキングシール



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

●本体等：

ブルー(40%)
 +ネービーブルー(35%)
 +パープル(25%)

●腕部、脚部等：

インディブルー(60%)
 +スカイブルー(40%)

●背部パーニア等：

ニュートラルグレー(60%)
 +ホワイト(40%)

●脚部パーニア等：

レッド(90%)
 +イエロー(10%)

●胸部バルカン：

ミディウムブルー(70%)
 +ニュートラルグレー(15%)
 +パープル(15%)

●ランドセル等：

ネービーブルー(100%)

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所がありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



シールの番号



向きに注意して取り付ける



部品を数値の個数作ります



先に組み立てます



数値に合わせて回転させます



どちらかを選んで取り付ける




両側に同じパーツを取り付ける


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




SB6パーツ

(スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉
(ポリエチレン: PE)



- マーキングシール……1
- シール……1

《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー（拡大含む）での使用も可能です。代金は、料金表通りです。為替証書は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ■部品注文「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」の所をクリックしてください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

- ・電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10時～16時
- ・電話番号はよく確かめてお間違いないようにご注意ください。

For Japanese use only.

部品注文カード 0150528-1500

1/144SCALE HG UC
RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわしたくない)

・日中ご連絡可能な電話番号 (年齢)


() () (才)

R2001328 '07.07


Scanned by Dalong.net

※コピー使用可


1
x2
2個作る



2



3



4

2

3

A22

裏返します

B19

C11! (向きに注意)

C10! (向きに注意)

(シール)

(シール)

(シール)

(シール)

5

A20

※きれいに切り取ります。

C5! (向きに注意)

C4! (向きに注意)

内側
外側

ひろい

6

A25

A6! (向きに注意)

ぼうそうじょうたい
暴走状態

(シール)

(シール)

(シール)

(シール)

(シール)

(シール)

7

A12! (向きに注意)

C26! (向きに注意)

A24

(シール)

ぼうそうじょうたい
暴走状態

(シール)

(シール)

8

6

7

A26

9

D38

D35 - D39

D36

D37

E18

(先貼る) (シール)

10

E17

PCN

C24

D40

D41

11

A27

10

D18

12

PCB

E7

E9

B29

E4

E3

1

2

3

13

D21! (向きに注意)

D12

D23

D18

(各パーツの向きに注意)

B27

B25

PCH! (向きに注意)

14

12

E2

13

15

PCB

E8

E10

E6

B29

E6

1

2

3

16

D12

D24

D14

D22! (向きに注意)

(各パーツの向きに注意)

B26

B28

PCH! (向きに注意)

17

15


E2

16

E11

C25

8 つくった頭部



x2
2個作る

